

EJ-120 EJ NEWTON SERIES PORTABLE SCALE - A&D ENGINEERING

EJ-120 EJ NEWTON SERIES PORTABLE SCALE

[Přebíjení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Váhy na prach](#)

EJ-120 kompaktní váhy mají kapacitu 1 850 zrn s přesností 0,15 zrn. Váha EJ-120 má funkci počítání, procentní funkci a funkci porovnávání. Podsvícený LCD displej usnadňuje vážení na slabě osvětlených místech. Váha EJ-120 může být napájena pomocí AC adaptéru nebo 4 baterií typu AA pro bezdrátový provoz. Podsvícený LCD displej usnadňuje použití ve slabě osvětleném prostředí. Lze ji provozovat s AC adaptérem nebo 4 x bateriemi typu "AA". Volitelný USB port je k dispozici pro snadné připojení k osobnímu počítači. LCD displej s podsvícením, plně digitální kalibrace, rychlá doba odezvy 1 sekunda.



Atributy

- Název: [A&D ENGINEERING EJ-120 EJ NEWTON SERIES PORTABLE SCALE](#)
- Výrobce: [A&D ENGINEERING](#)
- Produkt č.: 100041897
- Výrob. č.: EJ-120
- Accuracy: 0.01 grains
- Capacity: 120 grains
- Resolution: 0.1 grains
- Dodací hmotnost: 1.279kg
- Výška přepravy: 254mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 292mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod pro bezpečné používání váhy EJ120](#)
- [O nás](#)

Návod pro bezpečné používání váhy EJ120

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kompaktní váhu EJ120 z řady EJ NEWTON od společnosti A&D ENGINEERING. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání vašeho produktu. Prosíme, abyste si tento dokument pečlivě přečetli a uchovali ho pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím váhy si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že váha je umístěna na stabilním a rovném povrchu.
- Neumísťujte váhu do blízkosti zdrojů tepla nebo vlhkosti.
- Váha není určena pro použití v prostředí s vysokou vlhkostí nebo extrémními teplotami.
- Uchovávejte váhu mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k nehodám.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte váhu, pokud je poškozena nebo pokud má viditelné závady.
- Při vážení se ujistěte, že používáte správné jednotky (zrn).
- Nepřetěžujte váhu nad její maximální kapacitu 1 850 zrn.
- Při používání funkce počítání nebo porovnávání se ujistěte, že máte správně nastavené parametry.
- V případě potřeby používejte váhu v dobře osvětleném prostředí pro lepší čitelnost LCD displeje.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 1. Umístěte váhu na rovný a stabilní povrch.
 2. Pokud používáte AC adaptér, připojte ho do elektrické zásuvky.
 3. Pokud používáte baterie, vložte 4 x AA baterie do příslušného prostoru.
- **Používání:**
 1. Zapněte váhu pomocí tlačítka napájení.
 2. Počkejte, až se váha inicializuje a zobrazí nulu.
 3. Umístěte objekt, který chcete zvážit, na váhící plošinu.
 4. Počkejte na stabilizaci hodnoty na displeji, pak si přečtěte hmotnost.
 5. Používejte funkce počítání a porovnávání podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Váhu likvidujte v souladu s platnými místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte váhu do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte možnosti recyklace pro elektrické a elektronické zařízení ve vašem okolí.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo kontaktujte zákaznickou podporu společnosti A&D ENGINEERING.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší váhy EJ120. Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty a přejeme vám spokojené vážení!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz